



VOIR PLUS.
VIVRE PLUS.



RETINA 550

LA SOLUTION SIMPLE ET ASSISTÉE


POUR UNE IMAGERIE RÉTINIENNE
DE HAUTE DÉFINITION

UNE SOLUTION SIMPLE ET ASSISTÉE POUR UNE IMAGERIE HAUTE DÉFINITION

RETINA 550 dispose d'un large champ de vision de 52 ° x 45 ° et d'un capteur de 5 mégapixels qui fournit des images rétinienne de haute résolution pour un dépistage et une analyse détaillés.

Sa fonction MOSAIC simple à utiliser grâce à 9 points de fixation et sa reconstruction automatique permettent de combiner les images afin de créer une vue large et complète de la rétine.

Le logiciel ANAEYES™ comprend des fonctions de contrôle qui facilitent et accélèrent le traitement et l'analyse. Sa base de données vous permet de stocker toutes les informations qui permettent un suivi personnalisé de chaque patient.




UNE SOLUTION INTELLIGENTE POUR UN DÉPISTAGE PRÉCIS

Les indicateurs présents sur l'écran simplifient la mise au point, l'alignement et la capture de l'image.

Le calcul du rapport Cup / Disc permet le dépistage du glaucome.

Le traitement automatique des images par les différents filtres (IR, rouge, vert, sans rouge, bleu) permettent des diagnostics supplémentaires.

RETINA 550 combine automatiquement les images au format mosaïque pour assurer un champ d'observation plus large.



UNE SOLUTION FLEXIBLE ET UN CONFORT PATIENT GARANTI

Le système ANAEYES™ vous permet d'organiser l'imagerie, le traitement et l'analyse comme vous le souhaitez. Il s'adapte à tous les lieux et toutes les pratiques (délégation de tâche).

L'imagerie et l'analyse des résultats peuvent être réalisées sur site ou à distance.

Les points de fixation interne réduisent les mouvements de tête du patient et le flash LED génère moins d'éblouissement pour moins de fatigue oculaire et un plus grand confort.



52° H x 45° V



2,2 mm



Focalisation
assistée



Points de fixation
interne



Ratio Cup/Disc



5 MP photo

Ajustement dioptrique : +10D / -20D. Connectivité : USB 3.0, DICOM, Compatible TCP/IP. Dimensions : 30 cm (H) x 40cm (P) x 41 cm (L). Poids : 10 kg

CONFIGURATION MINIMALE HARDWARE REQUISE

PC Intel® Pentium Dual Core™ 2.00 GHz - 2 GB RAM / USB 3.0 compatible / Carte vidéo 512 MB RAM (non partagée) résolution 1280 x 1024 pixels

Système d'exploitation: Windows® 7 Home ou Pro 32 bit ou 64 bit. / Windows 10 (avec Anaeyes 3.4 minimum)

ESSILOR INSTRUMENTS

45/47, boulevard Paul Vaillant-Couturier – 94200 Ivry-sur-Seine

Téléphone : **0 805 200 200** Service & appel gratuits

Fax : 01 72 70 76 85 – E-mail : ophtalmo@essilor.fr

Retrouvez toute notre gamme de matériel
pour votre consultation sur :

EssiShop.fr